

Garant**Kūginis gilintuvas forma D 60°, be dangos, Ø DC: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150860 80
GTIN	4045197087454
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo briaunos specialiai užgalastos. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalasta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Paskirtis:

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui.

Ypač tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	80 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,35 mm/aps,
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	25 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Morzės kūgis MK	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 334
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
CuZn	tinka	65 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		