

**Garant**

**Gilintuvas su kakliuku kiaurosoms kiaurymėms, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 20X13,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156120 20X13,5
GTIN	4045197087843
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Spiralinis gilintuvas. Kakliuko Ø pritaikytas pagal konkretų dydį. **f** – kiaurymės tikslumo klasė **labai tiksliai** pagal DIN ISO 273. **m** – kiaurymės tikslumo klasė **vidutinė** pagal DIN ISO 273.

**Paskirtis:**

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

**Pastaba:**

SK kūgio įsprautinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

**Techninis aprašymas**

Kakliuko Ø	13,5 mm
kai kiaurymės tikslumo klasė	m
Gilintuvo Ø	20 mm
Pirminio gręžimo Ø	13,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
kai varžto dydis	M12
Bendras ilgis L	150 mm
Morzės kūgis MK	2
Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. Pakopa su nuožula	25 mm

Smailas kampas	180 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		