



## MultiMaster MM 500 Plus Top, Tipas: 72295261



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077814 72295261
GTIN	4014586884578
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai patobulinti su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Beveik neribotas panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.**

Galingas „MultiTool“ įrankis, skirtas greitam darbui (plečiant ir renovuojant) su daugiau nei 30 dalių priedais medžiui ir metalui pjauti, šlifuoti, plytelėms pjauti ir dar daugiau. **Top** – su visa įranga, įskaitant daug šlifavimo priedų.

#### Standartas:

**MultiMaster** – galingas ir universaliai naudojamas vibracinis prietaisas.

- **Tolygus veikimas.**
- **Antivibracinė sistema su autonominiu varikliu (korpuso atjungimas).**
- **Neribotos panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, atpjovimas, brūžinimas) dėl vibracijos d darbo eigos metu (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **QuickIN greitojo užveržimo sistema (greitas įrankių keitimas be rakto)**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**

- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros bei laisvai naudojamų rutulinių ir adatinių guolių.**
- **Ergonomiškas dizainas, Softgrip įdėklai ir mažas svoris optimaliam darbui.**

#### Tiekimo sudėtis:

30 dalių priedų komplektas, 1 nusiurbimo įtaisas, 1 plastikinis įrankių lagaminas.

30 atsarginių dalių komplektą sudaro: 1 E-Cut Long-Life pjūklas (10 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (35 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro pjūklas (32 mm), 1 HM pjūklas (Ø 75), 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 mentele, 1 perforuota šlifavimo plokštė, po 1 perforuotą šlifavimo diską (K60, K80, K120), K180). 1 įrankių lagamino komplektas **"Top"** su 2 šlifavimo plokštelėmis (1 × perforuota ir 1 × neperforuota), po 3 perforuotus ir neperforuotus šlifavimo lapelius (K 60, 80, 120, 180), 1 šlifavimo lėkštelė Ø 115 mm perforuota, po 2 perforuotus šlifavimo lapelius (K 60, 80, 180), 1 nusiurbimo įtaisas, 1 tvirta mentė, 1 E-Cut Long-Life pjūklelis (35 mm), 1 universalus E-Cut pjūklelis (44 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklelis (65 mm), 1 HSS segmentinis pjūklelis, 1 kietlydinio segmentinis pjūklelis, 1 perforuotas kietlydinio brūžiklis (trikampis).

Pakuotė: Lagaminas

Gamintojo pavadinimas: FMM 350 QSL Top

Naudojama galia: 350 W

Įrankio tvirtinimo laikiklis: StarlockPlus, Starlock

Ekscentrinės eigos dažnis: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Amplitudė (oscilacinis judesys): 2 × 1,7 laipsniai

Kampinių matmenų šlifavimo plokštė: 80 mm

## Techninis aprašymas

Ekscentrinės eigos dažnis	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Naudojama galia	350 W
Laido ilgis	5 m
Kampinių matmenų šlifavimo plokštė	80 mm
Svoris	1,4 kg
Gamintojo pavadinimas	FMM 350 QSL Top
Įrankio tvirtinimo laikiklis	StarlockPlus, Starlock
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 1,7 laipsniai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Osciliatorius

