

Garant**Kūginis gilintuvas, forma C 60°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150845 8 |
| GTIN | 4045197364746 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas**Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalasta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Paskirtis:

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. **Puikiai tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------------|
| Išorinis Ø | 8 mm |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,09 mm/aps, |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo | 2 mm |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 50 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Danga | TiAlN |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 334 |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 90 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 43 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 25 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 38 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 9 m/min | M |
| Uni | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |