



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132160 M16
GTIN	4045197071361
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis.

Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitinkmuo iš naujosios serijos Nr. 132180.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 110 mm

Koto \varnothing : 12 mm

Koto keturbriaunis: 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 14 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	16 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės \varnothing	14 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Norma	DIN 376
Koto Ø	12 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Koto keturbriaunis	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	32 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna