

HOLEX**HOLEX Pro pjovimo diskas YPAČ PLONAS, Disko Ø: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563550 150
GTIN	4045197802019
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

- **Pjovimo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.**
- **Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuoklis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.**
- **Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).**

Plonas diskas greitam pjovimui nenaudojant jėgos.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c .

Specifikacija:

A60P-BF.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Techninis aprašymas

Disko Ø	150 mm
Specifikacija	A60P-BF
Forma	41
Forma	tiesus
Disko storis	1,6 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
kai medžiagos storis	7,7 - 8 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		

Plastikas, GFK

ribotai tinka

sausasis

tinka