

**Garant**
**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, įzotintas + oksiduotas, M: M3**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132420 M3
GTIN	4045197071521
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.**

**Privalumai:**

**Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm

Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	jazotintas + oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
MMC	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

