

Garant**Mašininis sriegiklis su kintamo žingsnio vijomis HSS-E-PM, be dangos, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132400 M3
GTIN	4045197071408
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale. Sriegiklio vijos išdėstytos šachmatine tvarka, todėl **sumažėja perduodamas sukimo momentas** ir **geriau paskirstoma sriegimo alyva**. Ypač gerai tinka **titano lydinių** ir **grynojo titano** apdirbimui.

Privalumai:

Geriausiai tinka plastiškoms medžiagoms ir plonasienėms detalėms. Dėl mažesnio pasipriešinimo trinčiai nesideformuoja apdirbamas ruošinys.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio Ø	3 mm

Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas \square	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	15 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	15 m/min	N
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	9 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	3 m/min	P
Ti >850 N/mm ²	tinka	4 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		