



## Dviejų greičių gręžtuvas, Tipas: 720555



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	075150 720555
GTIN	4014586882567
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Kompaktiškas dviejų greičių gręžtuvas gręžimui, gilinimui, sriegių pjovimui ir varžtų sukimui.**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas jautriam gręžimui ir sukimui.**
- **Įmontuotas jungiklis su dešininės / kairinės eigos perjungikliu patogiam valdymui.**

Dantiyta papildoma rankena patikimam laikymui (tvirtai sukimba).

#### Privalumai:

Elektroninis tolygus greičio nustatymas.

#### Tiekimo sudėtis:

Greitojo užveržimo griebtuvas su užveržimo jėgos apsauga, 1 papildoma rankena.

#### Pastaba:

Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.

### Techninis aprašymas

Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm
Svoris	2 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	37 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 2-u greitis	10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	13 mm

maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	BOP 13-2
Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
Naudojama galia	550 W
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 2-u greitis	27 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 680 min <sup>-1</sup>
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas