



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132160 M5
GTIN	4045197071309
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis.

Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlės. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 132180.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 70 mm

Koto \varnothing : 6 mm

Koto keturbriaunis: 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 4,2 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	4,2 mm
Sriegio \varnothing	5 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Norma	DIN 371
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L _{viso}	70 mm
Koto keturbriaunis	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	10 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna