



## Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M1,6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	132170 M1,6
GTIN	4045197265357
Produktų klasė	11H

### Aprašas

#### Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

#### Pastaba:

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 132180.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,35 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 40 mm

Koto  $\varnothing$ : 2,5 mm

Koto keturbriaunis: 2,1 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 1,25 mm

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės $\varnothing$	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio žingsnis	0,35 mm
Sriegio $\varnothing$	1,6 mm
Norma	DIN 371

Koto Ø	2,5 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Koto keturbriaunis	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	3,2 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M1,6
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna