

**HOLEX**

## Dinamometrinio raktų korpusas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657277 20
GTIN	4045197542489
Produktų klasė	62E

### Aprašymas

**Modelis:**

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.

Korpusas su įstatomu kvadratu (be įstatymo įrankio). Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582–657950.

**Mato vienetai:** Nm, lbfft.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

**Paskirtis:**

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tikslumas:**

±3 % nuo rodomos vertės.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

## Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Svoris	400 g
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,1 Nm
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm
Sūkių momento ribos	4 - 20 Nm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	153 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	184,8 mm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I <sub>2</sub> ]	31,8 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Bendras ilgis L	215 mm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis

Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000

## Priedai

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657630 1-1/4
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657630 1-3/8
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657582 1-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657582 1-3/8
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657630 1-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657582 1-1/4