

Garant**Kūginis gilintuvas, HB740, Ø D: 10,4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210410 10,4
GTIN	4045197804266
Produktų klasė	21M

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2,5 mm
Gilavimo Ø	10,4 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams	M5
Galvutės ilgis l	16 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,05 mm
Pjovimo briaunos ilgis	7,1 mm
Koto Ø	7,2 mm
Serija	TopCut
Laikiklio dydis	10 mm
Danga	TiAlN
Kietlydinys	HB740
Ašmenys	VHM
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90
Norma	Gamykliniai standartai

gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gilinimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	12 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	35 m/min	K
CuZn	tinka	70 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	ribotai tinka		