

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, Rc: 1-11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138120 1-11
GTIN	4045197585738
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Sutrumpintas kotas, itin tvirtas.****Paskirtis:**

Naudojamas kaip mašininis arba rankinis sriegiklis. Skirtas **kūginiam** Whitworth vamzdžio sriegiui (**BSPT**) pagal **ISO 7/1** ir **BS21**, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

**Rekomendacija:****Srieginės kiaurymės Ø A paruošimas:**

Pragręžti cilindro formos kiaurymę **neaudojant plėstuvo. Variantas A** gali būti naudojamas, jei neiškyla jokių sandarinimo problemų.

**Srieginė kiaurymė Ø B:**

Pragręžti cilindro formos kiaurymę **naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650)**. Tada galima kontroliniu kalibru  $D_{max}$  (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės Ø. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal **B variantą** užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą ir tuo pačiu didžiausią įmanomą sriegio sandarumą.

Vijų skaičius colyje: 11

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø  $D_s$ : 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Srieginės kiaurymės Ø A: 29,2 mm

Srieginės kiaurymės Ø B: 29,1 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	6
----------------------------	---

Srieginės kiaurymės $\varnothing B$	29,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Kontrolinio kalibro $\varnothing D_{maks. JS11}$	30,29 mm
Sriegio $\varnothing$	33,24 mm
Srieginės kiaurymės $\varnothing A$	29,2 mm
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Vijų skaičius colyje	11
Srieginės kiaurymės minimalus gylis	28,3 mm
Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas $\square$	20 mm
Sriegio gylis	75 mm
Sriegio dydis	Rc1-11
Danga	be dangos
Sriegio tipas	Rc
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2181
Sriegio norma	DIN EN 10226-2
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kūgio santykis	1:16
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	9 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	9 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	9 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		