

Garant
Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M16

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139125 M16
GTIN	4045197508751
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

Dyd. M1–M1,4 – **tolerancijos klasė:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 15,1 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio žingsnis	2 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	15,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio dydis	M16
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	42 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	42 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	22 m/min	P

Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	17 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	22 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		