



Dinamometrinis raktas QuickSelect su fiksatoriumi ir įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 130Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657095 130
GTIN	2050002047143
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjuvio vamzdžio. Matavimo skalės reguliuojamos. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.**

Su **perjungiamo įstatoma terkšle.**

Matavimo vienetai: Nm, lbfft.

Privalumai:

Galima atlikti išankstinius nustatymus pagal skalę, o paskui naudojant nuimamą mygtuką išvengiama išreguliavimo. Pasirinktina galima raktą užfiksuoti kartu tiekiamu fiksavimo varžtu ir lipduku.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kadangi sukimo momentą galima labai greitai pakeisti, idealiai tinka remontui ir mažų serijų gamybai.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 Nm
Svoris	1430 g
maksimalus sukimo momentas	130 Nm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Sūkių momento ribos	25 - 130 Nm
Sūkių momento ribos	20 - 95 lbfft
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	25 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	404 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	379 mm
Feedback	ryškus
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	468 mm
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas

Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Serija	MANOSKOP® 730Fix
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400

Priedai

Įstatoma perjungiamo terkšlėsu išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657600 2-1/2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657700 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657700 2-1/2
Įstatoma terkšlėsu išmetikliu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657580 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in	657600 2-3/4HD

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657630 2-1/2
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadratas 2-1/2 in	657620 2-1/2
Dinamometrinis raktas QuickSelectsu fiksatoriumi, be įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 130 Nm	657099 130