

Garant**Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais ypač ilgas HSS-E-PM forma C 6HX, TiAlN, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139208 M8
GTIN	4062406383718
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Naujausios kartos **našus valcuojantis sriegiklis**, specialiai sukurta naudoti **apdirbant plieno medžiagas**.

- **Optimizuota daugiakampio geometrija mažesniajam sukimo momentui.**
- **Daugiasluoksnė HIPMS danga užtikrina aukštą atsparumą dilimui.**
- **HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.**

Tolerancijos klasė ISO 2X/6HX.

Labai ilgas kotas.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 7,45 mm

Techninis aprašymas

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	7,45 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio gylis	24 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5

Serija	GARANT Master
Koto kvadratas □	6,2 mm
Sriegio Ø	8 mm
Koto Ø D _s	8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio dydis	M8
Drožlių griovelių skaičius	5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	Gamykliniai standartai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	34 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	33 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	24 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	16 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
CuZn	tinka	20 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		