



Stacionarus staklių spaustuvas, Tipas: 150I



Užsakymo data

Užsakymo numeris	362175 150I
GTIN	4062406384098
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, kreipiamasis bėgelis ir bazinis paviršius grūdintas. Valymo kiaurymės korpuse, kad drožlės sklandžiai pasišalintų. Sumažėjusi komponento apkrova dėl specialaus jėgos pritaikymo mobiliame kumštelyje.

Paskirtis:

Universali tvirtinimo priemonė apdirbimo centrams.

Tiekimo sudėtis:

2 uždedami kumšteliai, 2 priekiniai kumšteliai Nr. 362181 ir 1 rankinis švaistiklis.

Priedai pasirinktinai:

Priekiniai kumšteliai Nr. 362177 – 362183, švaistiklis Nr. 362190, atsarginių dalių rinkinys Nr. 362199. Montavimas su įsukamais varžtais Nr. 375300 ir sulygiavimas griovelių sprauslukais Nr. 375365.

Pastaba:

Tvirtinimo matmenys netinka kitų gamintojų spaustuvas. Metrinė versija – colinės konstrukcijos varžtai ir sriegiai, pavaros 6-briaunis = SW 3/4 colio.

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga	36 kN
L ₁	101,6 mm
Tipas	in
L ₂	58,7 mm

Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	NC-HOLEX
L ₃	90,5 mm
Korpuso ilgis a	427 mm
Žiaunų aukštis C	44,5 mm
Korpuso plotis B	186 mm
Žiaunų plotis A	151 mm
Užveržimo ribos b	0 - 232 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	98,4 mm
Rakto dydis SW	3/4 in
Korpuso aukštis c +/- 0,012	73 mm
Greitas reguliavimas	ne
Keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Keičiama plokštelėstandartinė Tipas 150	362181 150
Atsarginių dalių rinkinys9 vnt. Tipas 9	362199 9