

Garant**GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis ypač ilgas HSS-E-PM forma B 6HX, TiAlN, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132195 M16
GTIN	4062406209469
Produktų klasė	111

Aprašymas**Modelis:**

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno** bei **Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.**

Ilgas kotas. Kotas pagal DIN376.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Techninis aprašymas

Sriegio tipas	M
Sriegio gylis	48 mm
Kiaurymės Ø	14 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Sriegio dydis	M16
Norma	Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio žingsnis	2 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio Ø	16 mm
Bendras ilgis L	220 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	16 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka