

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, dešininis, Ø DC: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268404 18
GTIN	4062406392482
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

1. Priekinių plokštumų tekinimas.
2. Gręžimas (centruojant ir standartiškai) – plokščias gręžimo pagrindas.
3. Vidinis išilginis tekinimas.
4. Išorinis išilginis tekinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį reikia pasirinkti kiek galima didesnį.**
- **Kiaurymės tolerancija + 0,15 mm (gręžimo procesų metu naudojant aktyvų įrankį).**
- **Gręžiant didesnį Ø nei nominalusis, lieka medžiagos atliekų.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas (mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 44 (IP10; 2 Nm)
Naudingasis ilgis L ₁	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	ZCMX 09..
Koto Ø D _s	25 mm
Nominalus Ø D	18 mm
Bendras ilgis L	135 mm
Serija	„4 in 1“
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 43	269028 43
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 44	269028 44