

Garant**ZCMX 09T302, Rūšis: HUZ310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Produktų klasė	21E

Aprašymas

ZCMX 09T302 HUZ310 Kietlydinys: HUZ310

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm

Tekinimo pastūma: 0,05 - 0,4 mm

Gręžimo pastūma: 0,03 - 0,3 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 200 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	200 - 600 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 09T302
Danga	be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Gręžimo pastūma	0,03 - 0,3 mm
Kietlydinys	HUZ310
Ašmenys	HM
Tekinimo pastūma	0,05 - 0,4 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui