

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132450 M16
GTIN	4045197071712
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Specialiai pritaikyta **sunkiai apdirbamam plienui iki 850 N/mm²**.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	16 mm
Kiaurymės Ø	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 376

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	32 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M

Ti >850 N/mm ²	tinka	4 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
CuZn	ribotai tinka	16 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		