

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C, AlTiX, M: M1,2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135960 M1,2
GTIN	4062406208783
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **Patobulinta didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.**

Atitinka ISO 1X/4HX.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E PM
Tolerancijos klasė	ISO 1X 4HX
Sriegio gylis	3 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	M
Drožlių griovelių skaičius	2
Koto kvadratas □	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio Ø	1,2 mm
Koto Ø D _s	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,25 mm

Kiaurymės Ø	0,95 mm
Sriegio dydis	M1,2
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M

INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		