

Garant**VHM diskinė freza HPC, TiAlN, Ø×plotis ±0,1×k11: 63X5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	185015 63X5
GTIN	4062406397456
Produktų klasė	11V

Aprašymas

Modelis:

Tikslī VHM diskinė freza metalo apdirbimui HPC metodu. **Su patobulinta našia danga**, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. **Komplektuojamos frezos:** frezas su vienodu Ø ir dantukų skaičiumi galima sujungti tarpusavyje ir taip nustatyti reikiamą plotį. Dantukai puikiai sukimba vienas su kitu, nes frezos neturi paaukštintos stebulės. **2 dalių rinkiniai itin ekonomiški.** Tuo pačiu darbo proceso metu galima kaitalioti ir panaudoti abi frezos pjovimo briaunos puses.

Pastaba:

- **Netvirtinkite diskinių frezų be atitinkamo pločio tarpinio žiedo, kadangi taip galima jas pažeisti.**
- **Tinkamus tarpinius žiedus žr. 30 skyriuje.**
- **Grioveliai: f_z skirti $a_e = 0,1 \times D$.**

Naujas produktas vietoje Nr. 185010.

Techninis aprašymas

Žiedo storis $b \pm 0,1$	3,2 mm
Žiedo Ø $d_2 \pm 1$	40 mm

Dantų skaičius Z	14
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas B	6 mm
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas, bendras plotis E	9,1 - 9,8 mm
Koto tipas	su kiauryme
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas, bendras plotis E	10,1 - 10,8 mm
Kiaurymės Ø H6 d ₁	22 mm
Galimybė sujungti 2 skirtingo pločio frezas A	5 mm
Pjūvio plotis	5 mm
Galimybė sujungti 2 vienodo pločio frezas A/B	5 mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,06 mm
Dantų aukštis Zh	11,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 885 A
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	±0,1
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis 1×D
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Diskinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	280 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	280 m/min	N

Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	45 m/min	M
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	300 m/min	N
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		