

Garant
GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 5/8-11

Užsakymo data

Užsakymo numeris	137857 5/8-11
GTIN	4062406210113
Produktų klasė	11I

Aprašymas
Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno** bei **Duplex medžiagų** apdirbimui.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga.**
- **Parametrinė drožlių pašalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,5 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio Ø	15,88 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio tipas	UNC

Sriegio dydis	5/8-11 UNC
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Sriegio gylis	39,7 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	13,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D _s	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	11
Ašmenys	HSS E PM
Serija	Master Tap
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2BX
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N

Plienas <750 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		