

Garant

GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 6-40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	138007 6-40
GTIN	4062406210175
Produktų klasė	111

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap INOX:

galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui**.

45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių laužimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiAlN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pašalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 3,51 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,95 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,635 mm
Vijų skaičius colyje	40
Kiaurymės Ø	2,95 mm

Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	3,51 mm
Sriegio tipas	UNF
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio gylis	27,78 mm
Koto kvadratas □	3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio dydis	6-40 UNF
Ašmenys	HSS E PM
Koto Ø D _s	4 mm
Serija	Master Tap
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2BX
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		