

**Garant****XDPW 070308 SR, HB7720, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212933 HART
GTIN	4045197812582
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,36 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDPW 070308 SR

Tipas: HART

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai  $a_{p,max}$ : 1,58 mm**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPW 070308 SR
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,58 mm
Tipas	HART
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$ .	0,85 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,36 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	100 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		