

Garant**XDPW 120408 SR, HB7530, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212969 ST900
GTIN	4045197812650
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma f_z per dantį: 1,07 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDPW 120408 SR

Tipas: ST900

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 2,6 mm**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPW 120408 SR
Tipas	ST900
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	2,6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7530
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	1,8 mm
Pastūma f_z per dantį	1,07 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	320 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	270 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		