

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132450 M4
GTIN	4045197071644
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.**

Specialiai pritaikyta **sunkiai apdirbamam plienui iki 850 N/mm<sup>2</sup>.**

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

**Privalumai:**

**Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	3,3 mm
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	4 mm
Norma	DIN 371

Koto Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M

Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	4 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
CuZn	ribotai tinka	16 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		