

Garant
Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M3,5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139178 M3,5
GTIN	4045197509109
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,6 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 3,25 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,6 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	3,5 mm
Koto Ø D _s	4 mm
Koto kvadratas □	3 mm
Bendras ilgis L	56 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	3,25 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	10,5 mm
Sriegio dydis	M3,5
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis