

Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6HX, TiAlN, M: M2,5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	139182 M2,5
GTIN	4045197446718
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX. DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,45 mm
Drožlių griovelių skaičius	1
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Sriegio Ø	2,5 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	2,3 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	7,5 mm
Sriegio dydis	M2,5
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	23 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		