

**Garant****Mašininis sriegiklis ketui, TiCN, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132550 M16
GTIN	4045197071958
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su tiesiais grioveliais ir trumpa įpjova (2–3 žingsniai).****Privalumai:**

- **Atsparesni susidėvimui, dėl specialios dangos.**
- **Didesnis pjovimo greitis.**
- **Apdirbimo metu galima nenaudoti aušinimo - tepimo priemonių.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	2 mm
Kiaurymės Ø	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	16 mm
Norma	DIN 376

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė akloji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus	tinka	16 m/min	K
GGG	tinka	14 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

