



## MultiMaster MM 700 Max, Tipas: 72294661



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077804 72294661
GTIN	4014586885247
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai patobulinti su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Beveik neribotas panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.**

Universaliai pritaikomas MultiTool įrankis, skirtas praplėtimo ir renovacijos darbams, naudojant bimetalinį pjūklą medienai, metalui ir plastikui. StarlockMax įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 180 FEIN priedų, esančių Starlock, Starlock Plus ir StarlockMax našumo klasėse.

#### Tiekimo sudėtis:

1 universalus E-Cut pjūklo diskas (44 mm), 1 plastikinis įrankių lagaminas.

Pakuotė: Lagaminas

Gamintojo pavadinimas: FSC 500 QSL

Naudojama galia: 450 W

Įrankio tvirtinimo laikiklis: Starlock Max, Starlock Plus, Starlock

Ekscentrinės eigos dažnis: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Amplitudė (oscilacinis judesys): 2x2,0 laipsniai

Kampinių matmenų šlifavimo plokštė: 80 mm

## Techninis aprašymas

Kampinių matmenų šlifavimo plokštė	80 mm
Naudojama galia	450 W
Laido ilgis	5 m
Ekscentrinės eigos dažnis	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,6 kg
Gamintojo pavadinimas	FSC 500 QSL
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2×2,0 laipsniai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Osciliatorius