

Garant**Kietlydinio mašininis sriegiklis, be dangos, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132570 M3
GTIN	4045197071996
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Stabilus, su trumpa įpjova (2 – 3 žingsniai). VHM modelis.****Privalumai:****Optimali eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio Ø	3 mm
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm

Koto kvadratas □	2,7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HM
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		