

Garant
Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139178 M6
GTIN	4045197509130
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 5,55 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio Ø	6 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto Ø D _s	6 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	5,55 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio dydis	M6
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis