

Garant

Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139171 M3
GTIN	4045197541802
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Speciali **TiAlN danga** itin gerai tinka **aliuminio lydiniams**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto $\varnothing D_s$: 3,5 mm

Koto kvadratas \square : 2,7 mm

Srieginės kiaurymės \varnothing orientacinis dydis: 2,8 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio \varnothing	3 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Koto kvadratas \square	2,7 mm

Bendras ilgis L	56 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	2,8 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio dydis	M3
Danga	TiAlN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	42 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	42 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka