

Garant
Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma C 6HX, TiN, M: M10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	139178 M10
GTIN	4045197509154
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). **Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.**

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

Nauja, **inovatyvi sriegiklio vijų forma** užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes.

Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti **maksimalų patvarumą** sriegiant net ir **sunkiai apdirbamas medžiagas**.

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis: 9,35 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Sriegio Ø	10 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	9,35 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio dydis	M10
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis