



Rankinis diskinis pjūklas, Tipas: GKS55GCE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078181 GKS55GCE
GTIN	3165140731041
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

Galingas diskinis pjūklas su

- fiksuojamu sukliu.
- Constant-Electronic.
- Dulkių nusiurbimas.
- Švelnus paleidimas.
- Tinka naudoti su kreipiamuoju bėgeliu (FSN 1600).

Galingas rankinis diskinis pjūklas yra lengvas ir kompaktiškos formos.

- Kintamas sūkių skaičius, kad pjovimo greitis būtų tinkamas pjaunamai medžiagai.
- Identiškos pjovimo linijos 90° ir 45° pjovimams.
- Didelis pjovimo gylis: Dviejų pakopų pavara didesniajam pjovimo našumui.
- Variklio stabdis ir tolygiu paleidimu saugiam pjovimui.

Tiekimo sudėtis:

Su vidiniu šešiabriauniu, HM pjūkliuku (Speedline Ø 165 × 1,7 × 20 × 12T), posvyrio liniuote, vakuuminiu adapteriu, lygiagrečiu ribotuvu, L-BOXX 238.

Pastaba:

Pjovimo diskus rasite pagal kodą 583920.

Techninis aprašymas

Pjovimo disko Ø	165 mm
maksimali vibracija pagal EN	4 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius	4700 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	GKS 55+ GCE
Pjūklo kiaurymės Ø	20 mm
Naudojama galia	1350 W
Maksimalus pjūvio gylis 90°	63 mm
Svoris	3,8 kg
Modelis	Rankinis diskinis pjūklas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Pjovimo diskasaliuminiui Pjūklo Ø D 165 mm	583920 165
--	------------