

Garant GREENPLUS

**Varžtų sandarinimo priemonė 2GP43, Talpa: 50ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088061 50
GTIN	4062406423414
Produktų klasė	01K

**Aprašymas****Modelis:**

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Tipas **2GP43** vidutinio kietumo. Sandarina ir fiksuoja įvairių rūšių varžtines jungtis. Didelis atsparumas vibracijai. Greitai kietėja naudojant įvairių rūšių metalus. Suderinama su alyva.

**Paskirtis:**

**Mažo tvirtumo** – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

Tankis	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo

Spalva	mėlyna
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	alyvuoti paviršiai
Savybė	sandarinimas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	atsparus vibracijai
Užpildymo kiekis	50 ml
tinka medžiagoms	Metalas
Cheminė bazė	Metakrilatas
minimalus atitrūkimo momentas	15 - 25 Nm
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Forma	skyst.
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Dinaminis klampumas	1500 - 4000 mPas
Išardymas	su standartiniu įrankiu
kai sriegio dydis M iki	M36
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas