

Garant**Sriegių sandarinimo priemonė 5GP42, Talpa: 250ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088064 250
GTIN	4062406423483
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Sriegių sandarinimo priemonė sumažina dujinių ir skystų medžiagų nuotėkio riziką. Dažniausiai sriegių sandarinimo priemonė naudojama kūginių metalinių sriegių ir jungiamųjų detalių sandarinimui.

Tipas **5GP42**. Hidraulinių ar pneumatinių sistemų arba jungiamųjų dalių ruošinių su sriegiais sandariklis. Veiksminga apsauga nuo alyvos, vandens, angliavandenilių ir cheminių produktų.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Tankis	1,08 g/cm ³
minimalus atitrūkimo momentas	15 - 25 Nm
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Cheminė bazė	Metakrilato esteris
Kietumas tempiant pagal	10 - 20 min

Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Dinaminis klampumas	400 - 800 mPas
Užpildymo kiekis	250 ml
kai sriegio dydis coliais	3/4 in
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Spalva	ruda
Forma	skyst.
Išardymas	su standartiniu įrankiu
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
kai sriegio dydis M iki	M26
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
tinka medžiagoms	Metalas
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė