

Garant GREENPLUS

**Sriegių sandarinimo priemonė 5GP42, Talpa: 50ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088064 50
GTIN	4062406423476
Produktų klasė	01K

**Aprašymas****Modelis:**

Sriegių sandarinimo priemonė sumažina dujinių ir skystų medžiagų nuotėkio riziką. Dažniausiai sriegių sandarinimo priemonė naudojama kūginių metalinių sriegių ir jungiamųjų detalių sandarinimui.

Tipas **5GP42**. Hidraulinių ar pneumatinių sistemų arba jungiamųjų dalių ruošinių su sriegiais sandariklis. Veiksminga apsauga nuo alyvos, vandens, angliavandenilių ir cheminių produktų.

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

Užpildymo kiekis	50 ml
Forma	skyst.
kai sriegio dydis coliais	3/4 in
Spalva	ruda
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Išardymas	su standartiniu įrankiu

Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Tankis	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Dinaminis klampumas	400 - 800 mPas
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas	15 - 25 Nm
Cheminė bazė	Metakrilato esteris
kai sriegio dydis M iki	M26
Kietumas tempiant pagal	10 - 20 min
tinka medžiagoms	Metalas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė