



Matavimo kamštis kiaurosioms kiaurymėms OD nerūdijantis plienas, įvorės Ø D: 12-20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435157 12-20
GTIN	2050001951137
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymių matavimo kamščiai OD – tai mechaniniai dviejų taškų indikatoriniai vidmačiai bet kokiems poreikiams. Grūdinta matavimo įvorė. Skirta kiaurymėms nuo 3–100 mm. Centravimas naudojant matavimo įvorę leidžia išvengti klaidų ir garantuoja didžiausią tikslumą nepriklausomai nuo vartotojo. Nereikia ieškoti virsmo taško. Kaip ekraną galima naudoti laikrodinius indikatorius ir komparatorius su kotu Ø 8 h6.

- **Atkartojimo tikslumas 1 µm.**
- **Tvirtas ir patikimas.**
- **Minimalus matavimo laikas su maksimaliu saugumu.**
- **Srieginė jungtis kamštis / laikiklis M10×1.**

Nerūdijančio plieno apsaugančio nuo korozijos matavimo įvorė.

Paskirtis:

Skirta kiaurymėms nuo 3–100 mm. Kokybės užtikrinimui matuojant rankiniu bei automatiu būdu serijinės gamybos detales.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo įvorė su dviem radialiai judančiais, 180° išdėstytais HM kontaktiniais strypais.

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodis indikatorius 434322, laikiklis matavimo kamščiui Nr. 435160, kalibravimo žiedai Nr. 484030. Matavimo gylio ilgintuvai, kampiniai elementai ir gylio ribotuvai pagal užsakymą.

Pastaba:

Užsakydami **papildomai** nurodykite tikslias kiaurymių tolerancijas, pvz.:

Nr. 435154 dyd. 6–12 **10H7**,

Nr. 435154 dyd. 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01**,

Nr. 435154 dyd. 6–12 **9,990 / 10,15**.

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.

- **Matavimo kamščiai didelėms kiaurymėms (Ø iki 500), įpjovos ir grioveliai bei 3 taškų modeliai pagal užsakymą.**
- **Tolerancijos ribos 10 µm arba 5 kokybės klasės ir mažesnės kiaurymės pagal užsakymą.**
- **Matavimo ribos > 0,2 mm pagal užsakymą.**
- **Didesnio spindulio matavimo kontaktai, taip pat gali būti rubino, keramikos ir DLC dangos.**

Techninis aprašymas

Atkartojamumas	1 µm
Įvorės dydis H	23 mm
Galinis dydis h	10 mm
Kontaktinė jėga	2 N
Kokybė	6 mm
Kokybė	13 mm
Kokybė	12 mm
Kokybė	7 mm
Kokybė	11 mm
Kokybė	8 mm
Kokybė	10 mm
Kokybė	9 mm
Tolerancijos laukas	V
Tolerancijos laukas	U
Tolerancijos laukas	T
Tolerancijos laukas	B
Tolerancijos laukas	S
Tolerancijos laukas	P
Tolerancijos laukas	R
Tolerancijos laukas	N

Tolerancijos laukas	M
Tolerancijos laukas	K
Tolerancijos laukas	J
Tolerancijos laukas	JS
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos laukas	A
Tolerancijos laukas	G
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	F
Tolerancijos laukas	EF
Tolerancijos laukas	D
Tolerancijos laukas	E
Tolerancijos laukas	CD
Tolerancijos laukas	C
Tolerancijos laukas	ZB
Tolerancijos laukas	ZC
Tolerancijos laukas	ZA
Tolerancijos laukas	Z
Tolerancijos laukas	FG
Tolerancijos laukas	F
Nominalus dydis	12 - 20 mm
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
Kalibravimas	C4
Produkto rūšis	Kontrolinis kiaurymės kalibras, matavimo galvutė

Paslaugos

Kalibravimas Vidmatis (tipas B + C) Maksimalios matavimo ribos 60 mm

023210 60

023220 60

DAkKS kalibravimasVidmatis (tipas B + C) maksimalios
matavimo ribos 60 mm



Priedai

Laikikliai kiaurymių matavimo kamščiamsOD Laikiklio ilgis
105 mm

435160 105