

Garant GREENPLUS

Sriegių sandarinimo priemonė 5GP77, Talpa: 50ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088066 50
GTIN	4062406423513
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Sriegių sandarinimo priemonė sumažina dujinių ir skystų medžiagų nuotėkio riziką. Dažniausiai sriegių sandarinimo priemonė naudojama kūginių metalinių sriegių ir jungiamųjų detalių sandarinimui.

Tipas **5GP77**. Sandarina kūgines / cilindrinės vamzdžių sriegines jungtis iki R3 colių, pvz., dujų vamzdžių sistemas. Atsparus karščiui.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Tankis	1,09 g/cm ³
Stiprumo klasė	labai tvirtas
kai sriegio dydis M iki	M80
Kietumas tempiant pagal	5 - 15 min
Spalva	geltona
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose

Savybė	be ženklavimo
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
kai sriegio dydis coliais	3 in
Užpildymo kiekis	50 ml
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
minimalus atitrūkimo momentas	20 - 30 Nm
Forma	skyst.
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Cheminė bazė	Metakrilato esteris
maksimalūs tarpo matmenys	0,35 mm
tinka panaudojimo sričiai	Vamzdžių sandariklis
tinka panaudojimo sričiai	Srieginis kalibras
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Dinaminis klampumas	20000 - 40000 mPas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
tinka medžiagoms	Metalas
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandaravimo priemonė