

Garant GREENPLUS

Paviršių sandarinimo priemonė 5GP74, Talpa: 250ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088067 250
GTIN	4062406423544
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Tarp sandarių metalinių paviršių kietėjanti sandarinimo medžiaga.

Tipas **5GP74**. Flanšų ir paviršių sandarinimui. Greitai kietėjanti, lanksti sandarinimo plėvelė.

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

minimalus atitrūkimo momentas	10 - 20 Nm
tinka medžiagoms	Metalas
Savybė	atsparus vandeniui
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Užpildymo kiekis	250 ml
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Forma	skyst.

Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Dinaminis klampumas	23000 - 35000 mPas
tinka panaudojimo sričiai	Flanšo jungtis
tinka panaudojimo sričiai	Paviršių sandarinimas
Spalva	oranžinis
Kietumas tempiant pagal	5 - 20 min
Cheminė bazė	anaerobinis metakrilatas
maksimalūs tarpo matmenys	0,25 mm
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Tankis	1,09 g/cm ³
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė