

Garant
VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202820 5
GTIN	4045197662743
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,023 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm ²	0,02 mm
Koto forma	HA
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,06 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D_c	5 mm
Koto Ø D_s	5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	25 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,1 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	110 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	80 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		