



VHM grąžtas cilindrinio kotu daugiakryptė orientacija DIN 6535 HA, Deimantinė, Ø m7: 1,4 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122514 1,4
GTIN	4045197673152
Produktų klasė	10N

Aprašas

Aprašymas:

Naujausios kartos grąžtu su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas** ir speciali geometrija **leidžia išvengti sluoksniavimosi.**

Su kreipiančiąja briauna įvairiai orientuoto pluošto medžiagoms.

Rekomendacija:

maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5 × nominalus Ø.

Pastaba:

Parduodama **su 1/100 žingsniu** pagal lentelę.

Ašmenys: VHM

Norma: Gamykliniai standartai

Gręžimo gylis iki: 5×D

Smailas kampas: 90 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Vidinis aušinimas: false

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø ribos (1/100 žingsnis): 1,31 - 1,49 mm

Drožlių griovelio ilgis: 10 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 45 mm

Koto Ø: 4 mm

Pastūma f GFK CFK: 0,02 mm/aps,

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
------------------	----

Pastūma f GFK CFK	0,02 mm/aps,
Ø ribos (1/100 žingsnis)	1,31 - 1,49 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	1,31 - 1,49 mm
Drožlių griovelio ilgis	10 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø	4 mm
Bendras ilgis L _{viso}	45 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	7,9 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo gylis iki	5×D
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda