


**Garant****Centruojančių spaustuvių bazinis prietaisas Xtric, Tipas: 80XS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	363000 80XS
GTIN	4062406229931
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

- Labai patogų pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Visas grūdintas ir šlifuotas.
- Ruošinių ir detalių spaustuvas su minimalia lūpų / detalių pastūma.
- Kartu su kiaurymėmis LANG padėties nustatymo sistemai, pritaikomas prie GARANT ZeroClamp ir EROWA ITS148 (dyd. 50 ir 80) naudojant tarpinę plokštę.
- Lūpų keitimas be įrankių. Sukant lūpas galima keisti fiksavimo diapazoną.
- Automatizavimo sąsaja.
- Geniali greitojo lūpų keitimo be įrankių sistema.
- Užspaudimo jėga nuo 25 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
- Lengva ir patogų valdyti.
- Pakartojimo tikslumas <0,01 mm.
- Padalos paprastam ir patogiam užspaudimo modulių išdėstymui.
- Suklio veržlė su ar be paslankumo funkcijos.
- Užspaudimo briauna spaustukams.
- Centro nustatymas naudojant veržliaraktį.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka 5 pusių apdirbimui. Centrinis užspaudimas.

**Tinka:**

Keičiamos lūpos Nr. 363010 – 363045.

**Tiekimo sudėtis:**

Bazinis bėgelis, suklys, suklio veržlės, **suklio dangtis Nr. 363083.**

**Priedai pasirinktinai:**

6-briauniai atsuktuvai Nr. 627424 dyd. 5, veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje Nr. 628600 dyd. 2, dinamometrinis raktas Nr. 656050, užmaunamo rakto galvutė Nr. 642229, spaustukai Nr. 363081 80 ir 361165 CS1. GARANT užveržimo varžtai Nr. 363190, adapterio plokštės Nr. 363079, 363080, 363085. Aukščio konsolė Nr. 363090(derinyje su Nr. 363079). Montavimo stotelė Nr. 358595 52/96.

#### Pastaba:

Tinkami uždedami kumšteliai Nr. 363010 – 363045 į tiekimo sudėtį neįeina. Užspaudimo situacija S2 susidaro pasukant lūpą. Užspaudimo tarpų naudojant XS ir XSP tipus su uždedamais kumšteliais nelieka.

## Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	85 Nm
Serija	Xtric
Aukštis H	40 mm
P	80 mm
Svoris	2,7 kg
Raktų dydžių matmenys	10 mm
Raktų dydžių matmenys	5 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Xtric 80
Užspaudimo ribos S1	0 - 42 mm
L	136 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	25 kN
Užspaudimo ribos S2	74 - 110 mm
Išilginis griovelis	20 mm
Žingsnis apačioje	52 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 20 mm	363075 20
Minkštos keičiamos lūpos Tipas 120A	363034 120A

Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 22 mm	363075 22
Adapterio plokštė centruojančiam spaustuvui ZS tipas / užspaudimo elemento Ø 120 mm	363080 120
6-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	642229 10
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 5 mm	363075 5
Viršutinė standartinė lūpa, mažesnio pločio Tipui 40C	363026 40C
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 20C mm	363075 20C
Suklio veržlė, slystanti dešinėn Tipas 80	363099 80
Minkštos keičiamos lūpos Tipas 120S	363034 120S
Lygiavimo ir užspaudimo juostelių rinkinys Xtric Tipas 80	363102 80
Uždedama lūpa su danga System LANG Tipui 80	363022 80
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 22C mm	363075 22C
Viršutinė standartinė lūpa su danga Tipui 80	363014 80
Uždedama lūpa System LANG sumažinto pločio Tipui 40C	363030 40C
Suklio veržlė, slystanti kairėn Tipas 80	363098 80
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 15 mm	363075 15
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terkšle Maksimalus sukimo momentas 120 Nm	656050 120
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 10 mm	363075 10
Suklio veržlė, slystanti dešinėn Tipas 80	363097 80
Uždedama lūpa System LANG Tipui 80	363018 80
Standartinė viršutinė lūpa Tipui 80	363010 80
Lygiagrečių pagrindų poramagnetiniai Aukštis 7 mm	363075 7
Atsarginis suklys, skirtas XTRIC Tipas 80XS	363084 80XS