


HOLEX**Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338190 16
GTIN	4062406511067
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
- Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja.

Paskirtis:

- Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309399 ir 309447.

Užtraukimo varžtai Nr. 308600 – 308806.

Pastaba:

Nešalinkite riebalų nuo sinchroninio sriegimo griebtuvo.

Techninis aprašymas

Sriegiams	M4 – M12
Vidinis $\varnothing D_1$	28 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	0,5 mm
Ilgio kompensacija tempiant	0,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	85 mm

Išorinis Ø D	34 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Forma	AD
Produkto rūšis	Sriegimo patronas