

**Garant**
**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 12,06-Xmm**

**Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 123179 12,06-X |
| GTIN             | 4062406523305  |
| Produktų klasė   | 11E            |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**DLC sp<sup>2</sup>** naujausios kartos danga su **mažu trinties koeficientu** užtikrina **puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama labai tiksliai ir apvali kiaurymė**, tai užtikrina **6 kreipiančiosios briaunos**.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norint saugiai dirbti grąžtu 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068– 121130.

Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt

Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

**Techninis aprašymas**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Bendras ilgis L                     | 230 mm                 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c        | 182 mm                 |
| pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,55 mm/aps,           |
| Tolerancija Nominalusis Ø           | h7                     |
| Koto Ø D <sub>s</sub>               | 14 mm                  |
| Norma                               | Gamykliniai standartai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z          | 2                      |
| Koto tolerancija                    | h6                     |
| Ø ribos                             | 12,06 - 14,05 mm       |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | DLC                |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 12xD               |
| Tipas               | W                  |
| Smailas kampas      | 135 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | geltona            |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                              | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai         | tinka     | 250 m/min      | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis) | tinka     | 280 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                  | tinka     | 245 m/min      | N         |
| PMMA, akrilas                | tinka     | 105 m/min      | N         |
| PEEK                         | tinka     | 85 m/min       | N         |
| PVDF GF20                    | tinka     | 60 m/min       | N         |
| PA 66 GF30                   | tinka     | 55 m/min       | N         |
| PEEK GF30                    | tinka     | 50 m/min       | N         |
| PTFE CF25                    | tinka     | 55 m/min       | N         |
| Cu                           | tinka     | 120 m/min      | N         |
| CuZn                         | tinka     | 150 m/min      | N         |
| GFK                          | tinka     | 55 m/min       | N         |
| CFK                          | tinka     | 55 m/min       | N         |
| drėgnas, maks.               | tinka     |                |           |

šlapias, min.

tinka