

Garant**VHM freza HPC, TiAlN, Ø DC: 6Mmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203009 6M
GTIN	4045197657190
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Skirta **labai našiam nerūdijančiojo plieno apdirbimui, pvz., Duplex plieno.**

Pjovimo briaunos viršūnė su nuožula: dyd. 4 = 0,07 mm; dyd. 5 – 8 = 0,12 mm; dyd. 10 – 18 = 0,2 mm; ≥ dyd. 20 = 0,3 mm

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	5,8 mm
Pastūma f _z apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm ²	0,04 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Dantų skaičius Z	4
Pastūma f _z grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	25 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	18 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant kraštus
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/203009-6M>